



ナースコールとの接続について

ナースコールに連動する製品は、センサーの種類はコードレスタイプケーブルタイプの2通りあり、それぞれの接続イメージは下図の通りです。センサーの増設や、コードを延長する部品も取り揃えております。




中継ボックスとセンサーの接続仕様

センサーのケーブルと中継ボックスの接続部分は、ナースコールメーカーにより、2種類の異なった仕様になっています。


RCA仕様

(①～④、⑧～⑩、⑬、⑮、⑱、⑳～㉓ ケアコム製、一部アイホン製含む)



アイホン仕様


(アイホン製⑤～⑦、⑪～⑭、⑲)



接続アダプタ



センサーや中継ボックスの種類が異なり、変換が必要な時に使用します。

- アイホンマット用接続アダプタ HCB-CAN
¥3,500 (税込¥3,850)



アイホンコネクター仕様のセンサーを標準の中継ボックス(RCAジャック)に接続する時に使用します。


- アイホン中継ボックス用接続アダプタ HCB-CNA
¥3,500 (税込¥3,850)



アイホンコネクター仕様の中継ボックスに標準のセンサー(RCAプラグ)を接続する時に使用します。

延長コード

各種延長コードは、対応するナースコール形状と希望の長さを下記から選びご注文ください。



「中継ボックス」と「壁側」の間を延長

●ナースコール側延長コード

製品名	型式	ナースコール番号	価格
STD2 (1m)	NEXT-1(STD2)	①	¥4,000 (税込¥4,400)
STD2 (2m)	NEXT-2(STD2)	①	
STD2 (3m)	NEXT-3(STD2)	①	
STD2 (8m)	NEXT-8(STD2)	①	
A2 (1m)	NEXT-1(A2)	⑤	
A2 (2m)	NEXT-2(A2)	⑤	
A2 (3m)	NEXT-3(A2)	⑤	
A2 (8m)	NEXT-8(A2)	⑤	
A4 (2m)	NEXT-2(A4)	⑥-B、⑥-C、⑥-E	
A5 (2m)	NEXT-2(A5)	⑦	
C4 (2m)	NEXT-2(C4)	⑧、⑨	

「センサー」と「中継ボックス」の間を延長

●マット側延長コード


製品名	型式	ナースコール番号	価格
(1m)	MEXT-1	①～④、⑧～⑩、⑬、⑮、⑱、⑳～㉓	¥3,000 (税込¥3,300)
(2m)	MEXT-2	①～④、⑧～⑩、⑬、⑮、⑱、⑳～㉓	
(3m)	MEXT-3	①～④、⑧～⑩、⑬、⑮、⑱、⑳～㉓	
(8m)	MEXT-8	①～④、⑧～⑩、⑬、⑮、⑱、⑳～㉓	

●マット側アイホン用延長コード

製品名	型式	ナースコール番号	価格
(1m)	AEXT-1	⑤～⑦、⑪～⑭、⑲	¥4,000 (税込¥4,400)
(2m)	AEXT-2	⑤～⑦、⑪～⑭、⑲	
(3m)	AEXT-3	⑤～⑦、⑪～⑭、⑲	
(8m)	AEXT-8	⑤～⑦、⑪～⑭、⑲	


分岐ハーネス

センサーを増設する時に必要です。




■センサーを2台使う場合

- 2分岐ハーネス HCB-B2
(①～④、⑧～⑩、⑬、⑮、⑱、⑳～㉓)
¥3,600 (税込¥3,960)




- アイホン用2分岐ハーネス HCB-B2A
(⑤～⑦、⑪～⑭、⑲)
¥3,600 (税込¥3,960)




■センサーを3台使う場合

- 3分岐ハーネス HCB-B3
(①～④、⑧～⑩、⑬、⑮、⑱、⑳～㉓)
¥4,000 (税込¥4,400)



- アイホン用3分岐ハーネス HCB-B3A
(⑤～⑦、⑪～⑭、⑲)
¥4,000 (税込¥4,400)



①～㉓の番号はナースコール参照図(をご参照ください)。